



LFF400639010



Áng. ext. variable, en ABS, para canales LF4006009010, blanco (RAL9010)

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 97 °

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 57 mm

Medida a 58 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material ABS

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained No

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C