



LFF400649011

### Ángulo interior para LF 40x60 negro RAL9011

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Montaje Clipado

##### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 97 °

##### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

##### Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 57 mm

Medida a 115 mm

##### Puerta, tapa

Tapa con junta No

##### Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

##### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

##### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

##### Seguridad

textimpactstrength IK07

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

##### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C