



LFF400659011

### Ángulo plano para LF 40x60 negro RAL9011

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Montaje Clipado

##### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 90 °

##### Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 57 mm

Medida a 95 mm

##### Puerta, tapa

Tapa con junta No

##### Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material ABS

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

##### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

##### Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

##### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C