



LFF4009009016

## Canal de distribución LFF de PVC 40x90mm, blanco RAL9016

### Características técnicas

#### Configuración

antibacterialtreatment No

#### Conectividad

Accesorio de alineación Perfil pre-equipado de uniones

#### Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 90 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Separación vertical de las perforaciones 40 mm

#### Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 14

#### Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

#### Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

#### Cable

Sección interior 2650 mm<sup>2</sup>

#### Equipo

Número de separadores 1

Número de compartimentos 1

Número de grapas por metro 2

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

