



LFF4009059016



Ángulo plano ABS para canales LF400900, blanco RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 90 °

Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 90 mm

Medida a 128 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C