



LFF4011039016



**Ángulo exterior variable ABS para canales LF401100, blanco RAL9016**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Clipado

**Configuración**

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 97 °

**Conectividad**

Accesorio de alineación Sin acoplador

**Dimensiones**

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 110 mm

Medida a 68 mm

**Puerta, tapa**

Tapa con junta No

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

**Accesorios incluidos**

Configuración de la pieza de forma Moldeada

**Normas**

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

**Seguridad**

textimpactstrength IK07

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

**Temperatura**

Temperatura ambiente -5...60 °C