



LFF40115ALU

**Ángulo plano, en ABS, para canales LFF40110ALU, imitación aluminio**

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Montaje Clipado

##### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 90 °

##### Dimensiones

Altura de la canal 40 mm

Ancho de la canal 110 mm

##### Puerta, tapa

Tapa con junta No

##### Materiales, acabados, colores

Color Aluminio

Material PC-ABS sin halógenos

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

##### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

##### Seguridad

textimpactstrength IK07

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

##### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C