



LFF6009049016



## Ángulo interior variable ABS para canales LF600900, blanco RAL9016

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Clipado

#### Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 97 °

#### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

#### Dimensiones

Altura de la canal 60 mm

Ancho de la canal 90 mm

Medida a 135 mm

#### Puerta, tapa

Tapa con junta No

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

#### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

#### Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...90 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C