



LFF600937030



Ángulo exterior variable para canal LF de 60x90, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 83 / 97 °

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 60 mm

Ancho de la canal 90 mm

Medida a 48 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Color Gris

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C