



LFF600947030



Ángulo interior variable para canal LF de 60x90, gris

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

Configuración

antibacterialtreatment	No
Ángulo	83 / 97 °

Conectividad

Accesorio de alineación	Sin acoplador
-------------------------	---------------

Dimensiones

Altura de la canal	60 mm
Ancho de la canal	90 mm
Medida a	135 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta	No
----------------	----

Materiales, acabados, colores

Color	Gris
Material	PC-ABS sin halógenos
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma	Moldeada
------------------------------------	----------

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...60 °C
----------------------	------------