



LFF6011059011

Ángulo plano para LF 60x110 negro RAL9011

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 90 °

Dimensiones

Altura de la canal 60 mm

Ancho de la canal 110 mm

Medida a 148 mm

Puerta, tapa

Tapa con junta No

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C