



LFF6023009016

## Canal de distribución LFF de PVC 60x230mm, blanco RAL9016

### Características técnicas

#### Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

#### Conectividad

Accesorio de alineación	Perfil pre-equipado de uniones
-------------------------	--------------------------------

#### Dimensiones

Altura de la canal	60 mm
Longitud en mm	2000 mm
Ancho de la canal	230 mm
Distancia horizontal entre perforaciones	125 mm
Separación vertical de las perforaciones	150 mm

#### Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)	58
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.	58

#### Puerta, tapa

Forma de la tapa	Sin embalaje
------------------	--------------

#### Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	No

#### Cable

Sección interior	10998 mm <sup>2</sup>
------------------	-----------------------

#### Equipo

Número de tabiques fijos	0
Número de separadores	3
Número de compartimentos	1 / 4
Número de grapas por metro	2

#### Normas

Directiva europea RoHs	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

#### Seguridad

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5...60 °C

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente

-5...65 °C