



LFH2002009016



## Canal de distribución LF ABS sin halógenos, de 20x20mm, RAL9016

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Pulsador

#### Configuración

antibacterialtreatment No

#### Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

#### Dimensiones

Altura de la canal 18 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 19 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

#### Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 1

#### Puerta, tapa

Forma de la tapa Premontado

#### Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

#### Cable

Sección interior 228 mm<sup>2</sup>

#### Equipo

Número de compartimentos 1

#### Normas

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

Índice de protección IP IP30

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento

-5...90 °C

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente

-30...90 °C