



LFH3004509016



**Canal de distribución LF ABS sin halógenos, de 30x45mm, RAL9016**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Pulsador

**Configuración**

antibacterialtreatment No

**Conectividad**

Accesorio de alineación Perfil pre-equipado de uniones

**Dimensiones**

Altura de la canal 30 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 45 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

**Capacidad**

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 5

**Puerta, tapa**

Forma de la tapa Sin embalaje

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

**Cable**

Sección interior 1010 mm<sup>2</sup>

**Equipo**

Número de compartimentos 1

**Normas**

Certificados EN50085-2-1

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

**Seguridad**

Índice de protección IP IP30

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento

-5...90 °C

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente

-30...90 °C