



LFH6009009016



Canal de distribución LF ABS sin halógenos, de 60x90mm, RAL9016

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Pulsador

Configuración

antibacterialtreatment No

Conectividad

Accesorio de alineación Perfil pre-equipado de uniones

Dimensiones

Altura de la canal 60 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 90 mm

Distancia horizontal entre perforaciones 125 mm

Separación vertical de las perforaciones 40 mm

Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación) 18

Puerta, tapa

Forma de la tapa Sin embalaje

Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Transparente No

Cable

Sección interior 4360 mm²

Equipo

Número de separadores 1

Número de compartimentos 1

Número de grapas por metro 2

Normas

Certificados EN50085-2-1

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...90 °C
-------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-30...90 °C
----------------------	-------------
