




LFH6011009016



Canal de distribución LF ABS sin halógenos, de 60x110mm, RAL9016

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 110 mm |
| Longitud | 2000 mm |
| Sección transversal interior | 5460 - 5460 mm ² |

Capacidad

| | |
|---|----|
| N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos) | 23 |
|---|----|

Materiales

| | |
|-------------|----------------------|
| Material | PC-ABS sin halógenos |
| Tratamiento | Sin tratamiento |
| Código RAL | 9016 |
| Colour | Blanco tráfico |

Seguridad

| | |
|---------------------------|------|
| Resistencia al impacto IK | IK07 |
| Índice de protección IP | IP30 |

Estándares

| | |
|--|----|
| Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12 | No |
|--|----|

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 90 °C |
|-------------------------------|------------|

Conectividad

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Acoplamiento de canal | Perfil pre-equipado de uniones |
|-----------------------|--------------------------------|

Equipo

| | |
|------------------------------------|-------|
| Número de particiones | 0 |
| Número de compartimentos | 1 - 1 |
| Número de particiones de conexión | 3 |
| Clip de fijación de cable incluido | Sí |
| Con película protectora | No |