



LR703



Portafusibles seccionable tipo L58, 3P, 125A, 690V

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	3 P
Tipo de polos	3 P
Montaje	rail DIN

Configuración

Número de módulos	6
-------------------	---

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	125 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	96 mm
Altura del producto instalado	125 mm
Anchura del producto instalado	105 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	38.5 W
--	--------

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	Sí
------------------------	----

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...40 °C
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	3
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...80 °C