



M5692



Canal de cuadro flexible VK-flex de 31x33 mm, gris claro (RAL7035)

Características técnicas

Arquitectura

Flexible Sí

Configuración

Configuración de las paredes del perfil Estampado

Corriente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sí

Dimensiones

Longitud en mm 500 mm

Anchura de los precortes laterales 8 mm

Ancho de la lengüeta 4.5 mm

Puerta, tapa

Forma de la tapa Ninguno

Materiales, acabados, colores

Color Gris claro

Material Poliamida (PA)

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Tipo de montaje Perforación de fondo

Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 46

Sección interior 379 mm²

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 30

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 57

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Clasificación UL 94 V0

Seguridad

Conformidad con REACH Sí

Conforme con RoHS Sí

Sin halógenos Yes

Temperatura

Temperatura ambiente

-25...90 °C