



SL200551



## Base zócalo SL20055 negro

### Características técnicas

#### Dimensiones

Altura de la canal	55 mm
Longitud en mm	2000 mm
Ancho de la canal	20 mm

#### Capacidad

Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.	4
Capacidad en cables diámetro 11mm 3 x 1,5mm <sup>2</sup> 1 compartimiento	2 Part
Capacidad en cables diámetro 11mm 3 x 1,5mm <sup>2</sup> 2 compartimentos	3 Part

#### Materiales, acabados, colores

Color	Negro
Grupo de materiales	plástico

#### Cable

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> )	44
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> )	32

#### Equipo

Número de tabiques fijos	1
Número de compartimentos	2

#### Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

#### Seguridad

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...60 °C
-------------------------------	-----------

#### Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------