




SL20055901D4



Soporte universal SL20055 cerezo

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

Formato de aparata compatible Standard 60mm

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 48 mm

Altura del producto instalado 125 mm

Altura de la canal 55 mm

Longitud en mm 105 mm

Ancho de la canal 20 mm

Formato Aparata de superficie

Materiales, acabados, colores

Material Material plástico

Grupo de materiales materiales diversos

Tipo de tratamiento de la superficie Tampografiado

Instalación, montaje

Sin montaje Horizontal

Accesorios incluidos

Equipado vacío

Equipo

Número de unidades 1

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C