



SL20055AC9016



## Remate para caja universal, blanco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Clipado

#### Configuración

antibacterialtreatment No

#### Dimensiones

Altura del producto instalado 22 mm

Altura de la canal 55 mm

Longitud en mm 90 mm

Ancho de la canal 20 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color blanco

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

#### Instalación, montaje

Sin montaje Horizontal

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C