



SL20055ACD1



Remate para caja universal

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Dimensiones

Altura del producto instalado	22 mm
Altura de la canal	55 mm
Longitud en mm	90 mm
Ancho de la canal	20 mm

Materiales, acabados, colores

Color	Aluminio
Color	acabado aluminio
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado

Instalación, montaje

Sin montaje	Horizontal
-------------	------------

Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...60 °C
-------------------------------	-----------

Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------