



SL20055ACD2



Remate para caja universal

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Dimensiones

Altura del producto instalado	22 mm
-------------------------------	-------

Altura de la canal	55 mm
--------------------	-------

Longitud en mm	90 mm
----------------	-------

Ancho de la canal	20 mm
-------------------	-------

Materiales, acabados, colores

Color	Haya
-------	------

Color	acabado haya
-------	--------------

Material	ABS
----------	-----

Grupo de materiales	plástico
---------------------	----------

Tipo de tratamiento de la superficie	Tampografiado
--------------------------------------	---------------

Instalación, montaje

Sin montaje	Horizontal
-------------	------------

Normas

Certificados	CE
--------------	----

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP40
-------------------------	------

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...60 °C
-------------------------------	-----------

Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------