



SL20055ACD3



## Remate para caja universal

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	Clipado
---------	---------

#### Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

#### Dimensiones

Altura del producto instalado	22 mm
Altura de la canal	55 mm
Longitud en mm	90 mm
Ancho de la canal	20 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color	Arce
Color	acabado arce
Material	ABS
Grupo de materiales	plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	Tampografiado

#### Instalación, montaje

Sin montaje	Horizontal
-------------	------------

#### Normas

Certificados	CE
Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP40
textimpactstrength	IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...60 °C
-------------------------------	-----------

#### Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------