



SL2008079016



## Unión SL20080 blanco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje A presión

#### Dimensiones

Altura de la canal 80 mm

Ancho de la canal 20 mm

#### Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C