



SL200809019016



Soporte universal SL20080 blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Por cerradura y atornillable

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

Formato de aparamenta compatible Standard 60mm

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 48 mm

Altura del producto instalado 138 mm

Altura de la canal 80 mm

Longitud en mm 105 mm

Ancho de la canal 20 mm

Formato Aparamenta de superficie

Materiales, acabados, colores

Color RAL 9016

Color blanco

Color RAL RAL9016 - blanco tráfico

Material Material plástico

Grupo de materiales materiales diversos

Instalación, montaje

Sin montaje Horizontal

Accesorios incluidos

Equipado vacío

Equipo

Número de unidades 1

Normas

Certificados CE

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

Conformidad con REACH No

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente

5...60 °C