



SL20080926D1



Set Caja schuko + detector SL 20x80, alu

Características técnicas

Arquitectura

Sistema de conexión	Otro
Montaje	Por cerradura y atornillable

Configuración

Módulo	Base y tapa
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

Formato de apararmenta compatible	ya ensamblado
-----------------------------------	---------------

Principales características eléctricas

Tensión nominal	230 V
-----------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	48 mm
Altura del producto instalado	130 mm
Altura de la canal	80 mm
Longitud en mm	130 mm
Ancho de la canal	20 mm
Formato	Apararmenta de superficie

Materiales, acabados, colores

Color	Aluminio
Color	acabado aluminio
Material	Material plástico
Grupo de materiales	materiales diversos
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado

Instalación, montaje

Sin montaje	Horizontal
-------------	------------

Accesorios incluidos

Equipado	Toma de corriente + detector de movimiento
----------	--

Equipo

Número de unidades	2
--------------------	---

Normas

Certificados	CE
Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP	IP40
textimpactstrength	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	5...60 °C
-------------------------------	-----------

Temperatura

Temperatura ambiente	5...60 °C
----------------------	-----------

Identificación

Versión	países Schuko
---------	---------------
