



SL20080A9016



Remate SL20080 blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Clipado

Configuración

antibacterialtreatment No

Dimensiones

Altura del producto instalado 33 mm

Altura de la canal 80 mm

Longitud en mm 110 mm

Ancho de la canal 20 mm

Materiales, acabados, colores

Color blanco

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Sin montaje Horizontal

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C