



SL2011549016



## Ángulo interior SL20115 blanco

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje A presión

#### Dimensiones

Altura de la canal 115 mm

Ancho de la canal 20 mm

#### Puerta, tapa

Tapa con junta No

#### Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

#### Configuración

Ángulo 83 / 135 °

#### Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

#### Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

#### Seguridad

textimpactstrength IK07

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C