



SL2011579016



Unión SL20055 blanco

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Dimensiones

Altura de la canal 115 mm

Ancho de la canal 20 mm

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C