



SL201159019011



Soporte universal SL20115 negro

Características técnicas

Configuración

antibacterialtreatment No

Compatibilidad

Formato de aparata compatible Standard 60mm

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 48 mm

Altura del producto instalado 168 mm

Altura de la canal 115 mm

Longitud en mm 105 mm

Ancho de la canal 20 mm

Formato Aparata de superficie

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 9011 - Negro grafito

Material Material plástico

Grupo de materiales materiales diversos

Instalación, montaje

Sin montaje Horizontal

Accesorios incluidos

Equipado vacío

Equipo

Número de unidades 1

Normas

Certificados CE

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

Índice de protección IP IP40

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente 5...60 °C