



TGA200



**Fuente alimentación, 24V, DC**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de salida 1000 mA

**Funciones**

Tensión de salida ajustada Sí

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Potencia**

Consumo de potencia en espera 0,20 W

**Capacidad**

Número de módulos 4

**Tensión**

Tensión de salida 24 - 24 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento 0 - 45 °C