



TXA101

IP20

Kit configuración easy

Características técnicas

Mandos e indicadores

Interruptor/pulsador manual	Interruptor de selección para funcionamiento online/offline
Botón de tecla/pulsador	Con tecla de programación y LED de programación rojo

Tensión

Tensión de funcionamiento	230 V AC
Tensión de servicio del BUS	21...32 V DC

Corriente eléctrica

Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)	max. 10 mA
---	------------

Dimensiones

Dimensiones(H A P)	41.5x33x10 cm
--------------------	---------------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9005 - Negro intenso
Material	Material plástico

Conexión

Acoplador de bus	Con acoplador de bus integrado
Tipo de conexión de bus	Conexión bus mediante terminal de conexión

Artículos proporcionados

Conexión a bus incluida	Sí
Composición del kit	Herramienta de configuración + punto de acceso WIFI + Suministro 1x 30VCC + 1x 24VCC

Equipo

updateable	Sí
visualization	No
webserver	Sí

Seguridad

Grado de ensuciamiento	2
Índice de protección IP	IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20...70 °C

Identificación

Serie principal de diseño

KNX

Instrucciones

Texto de la nota

Son necesarias unas condiciones mínimas de red para su instalación. Requisito mínimos: Windows 7, Android 6, ios 11.