



TYC120

Pasarela EnOcean

Características técnicas

Tensión

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tipo de alimentación de tensión	CC

Configuración

Modo de configuración posible	ETS
-------------------------------	-----

Potencia

Consumo de corriente	12 mA
----------------------	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Frecuencia

Radiofrecuencia de transmisión/recepción	868,30 - 868,30 MHz
--	---------------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Dimensiones

Anchura	81 mm
Longitud	81 mm
Profundidad	25 mm

Conexión

Tipo de conector/enchufe sistema de bus	Bornel de conexión
---	--------------------

Texto

Función	Cada canal puede configurarse con funciones diferentes, Funciones de recepción EnOcean para la conversión en telegramas KNX: entre otros, conmutar, regular la luz, persiana, escena de luz, contactos de ventana, valores de temperatura y de luminosidad, simulación de presencia, control de estancia
Tipo de montaje	Para montaje en superficie, Posibilidad de montaje sobre cajas empotrables