



TYC120

Pasarela EnOcean

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Funciones

Cantidad canales de función 32

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna 21 / 30 V

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21...32 V DC

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 25 mm

Longitud en mm 81 mm

Anchura del producto instalado 81 mm

Frecuencia

Radiofrecuencia de transmisión/recepción 868.3 MHz

Potencia

Consumo de corriente 12 mA

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 1013 - Blanco perla

Conexión

Tipo de conexión de bus Conexión bus mediante terminal de conexión

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5...45 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -25...70 °C

Humedad del aire relativa (sin condensación) 5...93 %

Temperatura

Temperatura ambiente -5...45 °C