



TYFS110
IP20

Fuente de alimentación, 1280 mA

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos 6

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Corriente eléctrica

Corriente de salida 1280 mA

Tensión

Tensión de salida 28 - 32 V

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.5 - 4 mm²

Sección transversal de conductor rígido 0.5 - 4 mm²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz