



**Fuente de alimentación, 1280 mA**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de módulos 6

**Conectividad**

Con sistema de bus KNX radio No

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

**Corriente eléctrica**

Corriente de salida 1280 mA

**Tensión**

Tensión de salida 28 - 32 V

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

TYFS110

