



UDH2075125



cubeta metálica con patas tamaño2 75-125

Características técnicas

Dimensiones

Longitud	428 mm
Altura mínima de mortero	75 mm
Área de nivelación	75 - 125 mm
Tamaño nominal	240 mm

Condiciones de uso

Carga máxima	1,50 - 1,50 kN
--------------	----------------

Equipo

Adecuado para sellado de instalación	No
Con placa de suelo	No
Tapa para cubierta de montaje	Sí

Materiales

Material pared lateral	Plástico
------------------------	----------

Cubierta, puerta

Tipo de tapa	Persiana
--------------	----------

Funciones

Posible desacoplamiento de la cubierta de la base	No
Adecuado para conducto subterráneo cerrado a ras de suelo	No
Adecuado para conductos subterráneos avellanados	Sí