



UK240382



## canal metálica 240 x 38 mm 2 compartimentos

### Características técnicas

#### Dimensiones

Altura del producto instalado	38 mm
Altura de la canal	38 mm
Longitud en mm	2000 mm
Anchura del producto instalado	240 mm

#### Capacidad

Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)	36
---	----

#### Materiales, acabados, colores

Grupo de materiales	acero
Tipo de tratamiento de la superficie	Zincado

#### Cable

Sección interior	9120 mm <sup>2</sup>
------------------	----------------------

#### Equipo

nbrofcompartments	2
-------------------	---

#### Normas

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

#### Condiciones de uso

maximumload	1.5 kN
-------------	--------