



UM30A5

Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. Quadro4/5/Plus

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Altura del producto instalado 30 mm

Anchura del producto instalado 900 mm

Altura del embarrado 30 mm

Ancho del embarrado 10 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de
Intensidad nominal 83 W

Materiales, acabados, colores

Material Cobre

Equipo

Número de tramos a lo ancho 1

Normas

Directiva europea WEEE afectado