




VANR1201



## caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R

### Características técnicas

#### Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	No

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	90 mm
Diámetro incorporado	306 mm
Diámetro externo	325 mm

#### Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	No
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	No
Adecuado para limpieza en mojado	Sí

#### Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

#### Materiales

Material	Aluminio
Colour	Aluminio

#### Condiciones de uso

Carga máxima	3 - 10 kN
--------------	-----------

#### Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	No
--------------------------------------	----

#### Forma

Forma	Redondo
-------	---------

#### Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

#### Conexión

Número de entradas de conductos de cables	3
Número de tomas SCHUKO	12

#### Equipo

Número de dispositivos integrados	12
Número de cajas de salida	3
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R12