




VANR2013



caja R2 para limpieza con agua salida ALU BD 3mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	Sí

Dimensiones

Profundidad de montaje	90 mm
Diámetro incorporado	242 mm
Diámetro externo	253 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	3 mm

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	Sí

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

Materiales

Material	Aluminio
Colour	Aluminio

Condiciones de uso

Carga máxima	3 - 10 kN
--------------	-----------

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	No
--------------------------------------	----

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	3
Número de tomas SCHUKO	6

Equipo

Número de dispositivos integrados	6
-----------------------------------	---

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R2