




VANR2019005



**caja R2 para limpieza con agua salida ALU BD Rts**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	No

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	90 mm
Diámetro incorporado	242 mm
Diámetro externo	253 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	3 mm

**Instalación, montaje**

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	Sí

**Instrucciones**

Mantenimiento del suelo	Húmedo
-------------------------	--------

**Materiales**

Material	Aluminio
Colour	Negro oscuro
Código RAL	9005

**Condiciones de uso**

Carga máxima	3 - 10 kN
--------------	-----------

**Funciones**

Adecuado para conductos subterráneos	No
--------------------------------------	----

**Texto**

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	3
Número de tomas SCHUKO	6

**Equipo**

Número de dispositivos integrados	6
Número de cajas de salida	2
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK10
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP66
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R2