



VB318TE

**Caja de superficie vega serie VB, 3 filasx18M, con puerta transparente**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en Montaje en superficie

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 125 A

**Equipo**

Número de carriles 3

Número de filas 3

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra Sí

Tiene placa de montaje No

**Capacidad**

Número de módulos 54

**Dimensiones**

Altura 625 mm

Anchura 400 mm

Profundidad 146 mm

Número de unidades de ancho 18

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario 1

Número de bloqueos 1

La puerta/cubierta es transparente Sí

**Materiales**

Material Poliestireno (PS)

Código RAL 9010

Colour Blanco

**Seguridad**

Clase de protección Clase de aislamiento II

Resistencia al impacto IK IK07

Índice de protección IP IP40

Tipo de cerradura Cierre a presión, Sin bloqueo

Ensayo del hilo incandescente 650 °C