



VDQ06057011



**caja de registro Q06 revestimiento 5mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	Sí

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	60 mm
Anchura de instalación	200 mm
Longitud de montaje	200 mm
Longitud	219 mm
Anchura	219 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	5 mm

**Instalación, montaje**

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	No

**Instrucciones**

Mantenimiento del suelo	Seco
-------------------------	------

**Materiales**

Material	Poliamida (PA)
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Colour	Gris plata
Código RAL	7011

**Condiciones de uso**

Carga máxima	3 - 5 kN
--------------	----------

**Cubierta, puerta**

Material de la parte superior	Poliamida (PA)
Tipo de tapa	Sin tapa

**Funciones**

Adecuado para conductos subterráneos	Sí
--------------------------------------	----

**Texto**

**Conexión**

---

Número de entradas de conductos de cables	0
Número de tomas SCHUKO	0

**Equipo**

---

Número de cajas de salida	0
---------------------------	---

**Seguridad**

---

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP30
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	Q06