


VDQ12057011



caja de registro Q12 revestimiento 5mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	Sí

Dimensiones

Profundidad de montaje	60 mm
Anchura de instalación	244 mm
Longitud de montaje	244 mm
Longitud	263 mm
Anchura	263 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	5 mm

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	No

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Seco
-------------------------	------

Materiales

Material	Poliamida (PA)
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Colour	Gris plata
Código RAL	7011

Condiciones de uso

Carga máxima	3 - 5 kN
--------------	----------

Cubierta, puerta

Material de la parte superior	Poliamida (PA)
Tipo de tapa	Sin tapa

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	Sí
--------------------------------------	----

Texto

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	0
Número de tomas SCHUKO	0

Equipo

Número de cajas de salida	0
---------------------------	---

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP30
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	Q12