


VDR10057011



caja de registro R10 revestimiento 5mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	Sí

Dimensiones

Profundidad de montaje	55 mm
Diámetro incorporado	275 mm
Diámetro externo	294 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	5 mm

Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	No

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Seco
-------------------------	------

Materiales

Material	Poliamida (PA)
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Colour	Gris plata
Código RAL	7011

Condiciones de uso

Carga máxima	3 - 5 kN
--------------	----------

Cubierta, puerta

Material de la parte superior	Poliamida (PA)
Tipo de tapa	Persiana

Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	Sí
--------------------------------------	----

Texto

Salida de cable	Sin salida de cable en la cubierta
-----------------	------------------------------------

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	0
Número de tomas SCHUKO	0
Equipo	
Número de cajas de salida	0
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP30
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R10