



VDR12057011



caja de registro R12 revestimiento 5mm

Características técnicas

Arquitectura

| | |
|--|----|
| Con marco de protección para alfombras | Sí |
| Con entalladura para pavimento | Sí |

Dimensiones

| | |
|---|--------|
| Profundidad de montaje | 55 mm |
| Diámetro incorporado | 306 mm |
| Diámetro externo | 325 mm |
| Profundidad para la instalación del revestimiento | 5 mm |

Instalación, montaje

| | |
|--|----|
| Adecuado para montaje en cavidad en suelo | Sí |
| Adecuado para la instalación de hormigón | Sí |
| Adecuado para uso en exteriores | No |
| Adecuado para instalación en suelo elevado | Sí |
| Adecuado para limpieza en mojado | No |

Instrucciones

| | |
|-------------------------|------|
| Mantenimiento del suelo | Seco |
|-------------------------|------|

Materiales

| | |
|-------------|----------------------------|
| Material | Poliamida (PA) |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Colour | Gris plata |
| Código RAL | 7011 |

Condiciones de uso

| | |
|--------------|----------|
| Carga máxima | 3 - 5 kN |
|--------------|----------|

Cubierta, puerta

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Material de la parte superior | Poliamida (PA) |
| Tipo de tapa | Sin tapa |

Funciones

| | |
|--------------------------------------|----|
| Adecuado para conductos subterráneos | Sí |
|--------------------------------------|----|

Texto

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Salida de cable | Sin salida de cable en la cubierta |
|-----------------|------------------------------------|

Conexión

| | |
|--|------|
| Número de entradas de conductos de cables | 0 |
| Número de tomas SCHUKO | 0 |
| Equipo | |
| Número de cajas de salida | 0 |
| Seguridad | |
| Índice de protección IP | IP20 |
| Resistencia al impacto IK | IK08 |
| Clase de protección en condiciones no utilizadas | IP30 |
| Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo) | R12 |