



VR06057011



**caja de suelo R06 revestimiento 5mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	Sí

**Dimensiones**

Profundidad de montaje	77 mm
Diámetro incorporado	215 mm
Diámetro externo	234 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	5 mm

**Instalación, montaje**

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	No

**Instrucciones**

Mantenimiento del suelo	Seco
-------------------------	------

**Materiales**

Material	Poliamida (PA)
Colour	Gris plata
Código RAL	7011

**Condiciones de uso**

Carga máxima	3 - 5 kN
--------------	----------

**Cubierta, puerta**

Material de la parte superior	Poliamida (PA)
-------------------------------	----------------

**Funciones**

Adecuado para conductos subterráneos	Sí
--------------------------------------	----

**Texto**

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	1
---	---

Número de tomas SCHUKO 6

---

**Equipo**

Número de dispositivos integrados 6

Número de cajas de salida 2

---

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK08

Clase de protección en condiciones no utilizadas IP30

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo) R06