


VR10057011



## caja de suelo R10 revestimiento 5mm

### Características técnicas

#### Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con entalladura para pavimento	Sí

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	77 mm
Diámetro incorporado	275 mm
Diámetro externo	294 mm
Profundidad para la instalación del revestimiento	5 mm

#### Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	No

#### Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Seco
-------------------------	------

#### Materiales

Material	Poliamida (PA)
Colour	Gris plata
Código RAL	7011

#### Condiciones de uso

Carga máxima	3 - 5 kN
--------------	----------

#### Cubierta, puerta

Material de la parte superior	Poliamida (PA)
-------------------------------	----------------

#### Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	Sí
--------------------------------------	----

#### Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

#### Conexión

Número de entradas de conductos de cables	1
---	---

Número de tomas SCHUKO 10

---

**Equipo**

Número de dispositivos integrados 10

Número de cajas de salida 3

---

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK08

Clase de protección en condiciones no utilizadas IP30

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo) R10